



EVE-OG 10 AC3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Potencia nominal a 50 Hz	0,37 kW
Peso	7,700 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	10,500 m³/h
Nivel acústico a 50 Hz	58,5 dB(A)
Altura H	177,00 mm
Modelo actual	Trifásico

Datos de diseño EVE-OG 10 AC3

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	291,00 mm
Anchura B	222,00 mm
Altura H	177,00 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-998 mbar

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.03.02.00111

