



EVE-OG 21 AC3

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0,75 kW
Nominal güç 60 Hz	0,90 kW
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)	21,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	27,000 m ³ /h
Uzunluk L	320,50 mm
Mevcut tip	üç fazlı akım

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	320,50 mm
Genişlik B	227,00 mm
Yükseklik H	182,00 mm
Dış G2	G3/4"-F
Dış G5	M6-F

Tasarım verileri EVE-OG 21 AC3

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	-980 mbar
Nominal güç 50 Hz	0,75 kW
Nominal güç 60 Hz	0,90 kW
Gerilim 50 Hz	230/400AC3
50 Hz'de Gerilim	230 / 400 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)	21,000 m ³ /h
Vakum debisi -800	21,0 m ³ /h
Mevcut tip	üç fazlı akım

Vakum pompası

EVE-OG 21 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00112



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.02.00112



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00112