

Pompe à vide

EVE-OG 21 AC3

Art.-Nr.: 10.03.02.00112



EVE-OG 21 AC3

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz)	21,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	27,000 m ³ /h
Longueur L	320,50 mm
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Données de construction EVE-OG 21 AC3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	320,50 mm
Largeur B	227,00 mm
Hauteur H	182,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Filetage G5	M6-F



Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Vide max.	-980 mbar
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension 50 Hz	230/400AC3
Tension à 50 Hz	230 / 400 V AC3
Capacité d'aspiration (50 Hz)	21,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration -800	21,0 m ³ /h
Type actuel	Courant alternatif triphasé



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00112

1

Pompe à vide

EVE-OG 21 AC3

Art.-Nr.: 10.03.02.00112



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.02.00112



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00112

2