

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Rezervuar hacmi	50,0 l
Vakum debisi -800	25,0 m ³ /h
Gerilim	230/400V $\pm$ 10%
ile	Düzenlenmiş motor devresi

VZ-TR 25 AC3 50 GMS

Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş

Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	730,00 mm
Uzunluk L	710,00 mm
Genişlik B1	630,00 mm
Genişlik B	510,00 mm
Yükseklik H	580,00 mm
İç çap d	11,00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	470,0 mm
Delik aralığı X1	480,0 mm

Tasarım verileri VZ-TR 25 AC3 50 GMS

Art.-Nr.: 10.03.04.00119

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 44
Maks. vakum	-25,100 inHg
Motor gücü	0,75 kW
Ağırlık	71,000 kg
Rezervuar hacmi	50,0 l
Vakum debisi -800	25,0 m³/h
Ürün ailesi	VZ
Gerilim	230/400V ±10%

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.04.00119**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.04.00119**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-25-40 10.03.01.00023
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00119