


**Teknik veriler**


Attribute	Value
Rezervuar hacmi	100.0 l
Vakum debisi -800	100.0 m ³ /h
Gerilim	230/400V $\pm$ 10%
ile	Düzenlenmiş motor devresi

VZ-OG 100 AC3 100 GMS

Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş

Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	750.00 mm
Uzunluk L	710.00 mm
Genişlik B1	750.00 mm
Genişlik B	610.00 mm
Yükseklik H	700.00 mm
İç çap d	11.00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	570.0 mm
Delik aralığı X1	480.0 mm

Tasarım verileri VZ-OG 100 AC3 100 GMS

Art.-Nr.: 10.03.04.00122

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 44
Maks. vakum	-750 mbar
Motor gücü	2.20 kW
Ağırlık	131.500 kg
Rezervuar hacmi	100.0 l
Vakum debisi -800	100.0 m³/h
Ürün ailesi	VZ
Gerilim	230/400V ±10%

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.04.00122**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.04.00122**

Typ	Ürün numarası
Yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555
	27.02.01.00055

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.04.00122**

Typ	Ürün numarası
Filtre seti	ERS-SET EVE-OG 63+100
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
Yağ filtresi	OEL-FILT EVE-OG-40-100G
	10.03.02.00012
	10.07.01.00018
	10.03.02.00009

