

Vakum merkezi
VZ-TR 25 AC3 50



Art.-Nr.: 10.03.04.00136



Teknik veriler


Attribute	Value
Rezervuar hacmi	50.0 l
Vakum debisi -800	25.0 m ³ /h
Gerilim	230/400 V, 50 Hz

VZ-TR 25 AC3 50

Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş

Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	730.00 mm
Uzunluk L	710.00 mm
Genişlik B1	630.00 mm
Genişlik B	510.00 mm
Yükseklik H	580.00 mm
İç çap d	11.00 mm
Diş G2	G1-1/4-F
Delik aralığı Y1	470.0 mm
Delik aralığı X1	480.0 mm

Tasarım verileri VZ-TR 25 AC3 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00136

Vakum merkezi
VZ-TR 25 AC3 50



Art.-Nr.: 10.03.04.00136



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-25.100 inHg
Motor gücü	0.75 kW
Ağırlık	69.000 kg
Rezervuar hacmi	50.0 l
Vakum debisi -800	25.0 m³/h
Ürün ailesi	VZ
Gerilim	230/400 V, 50 Hz



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.04.00136



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.04.00136

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-25-40 10.03.01.00023
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00136