



VZ-OG 100 AC3 100 MS


Dati tecnici

Attributo	Valore
Volume del serbatoio	100,0 l
Capacità di aspirazione -800	100,0 m ³ /h
Tensione	230/400 V, 50 Hz
con	Interruttore salvamotore

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibili: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto



Dati di costruzione VZ-OG 100 AC3 100 MS

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	750,00 mm
Lunghezza L	710,00 mm
Larghezza B1	750,00 mm
Larghezza B	610,00 mm
Altezza H	700,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4" -IG
Griglia forata Y1	570,0 mm
Griglia forata X1	480,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.04.00145

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-980 mbar
Prestazioni del motore	2,20 kW
Peso	130,500 kg
Volume del serbatoio	100,0 l
Capacità di aspirazione -800	100,0 m ³ /h
Famiglia di prodotti	VZ
Tensione	230/400 V, 50 Hz

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.04.00145

**Articolo fuori produzione**

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo

**Dati di ordinazione accessori 10.03.04.00145**

Typ		Numero articolo
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.04.00145**

Typ		Numero articolo
Kit pezzi di filtro	ERS-SET EVE-OG 63+100	10.03.02.00012
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Filtro dell'olio	OEL-FILT EVE-OG-40-100G	10.03.02.00009

