



VZ-OG 165 AC3 200 MS


Dati tecnici

Volume del serbatoio	200,0 l
Capacità di aspirazione -800	165,0 m ³ /h
Tensione	230/400 V, 50 Hz
con	Interruttore salvamotore

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibili: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto



Dati di costruzione VZ-OG 165 AC3 200 MS

Dati di costruzione

Lunghezza L1	1.040,00 mm
Lunghezza L	910,00 mm
Larghezza B1	1.040,00 mm
Larghezza B	710,00 mm
Altezza H	950,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G2	G2-1/2"-IG
Griglia forata Y1	670,0 mm
Griglia forata X1	592,0 mm



VZ-OG 165 AC3 200 MS

Art.-Nr.: 10.03.04.00167

**Dati tecnici**

Vuoto max.	-980 mbar
Prestazioni del motore	4,00 kW
Peso	272,000 kg
Volume del serbatoio	200,0 l
Capacità di aspirazione -800	165,0 m³/h
Famiglia di prodotti	VZ
Tensione	230/400 V, 50 Hz

**Dati di ordinazione accessori 10.03.04.00167**

Typ		Numero articolo
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Olio	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.04.00167**

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020
Filtro dell'olio	OEL-FILT EVE-OG-250	10.03.02.00011

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.04.00167**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057

