

Vakum merkezi
VZ-TR 10 AC3 15



Art.-Nr.: 10.03.04.00174



Teknik veriler


Attribute	Value
Rezervuar hacmi	15.0 l
Vakum debisi -800	10.0 m ³ /h
Gerilim	230/400 V, 50 Hz

VZ-TR 10 AC3 15

Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş

Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	430.00 mm
Uzunluk L	430.00 mm
Genişlik B1	490.00 mm
Genişlik B	400.00 mm
Yükseklik H	440.00 mm
İç çap d	11.00 mm
Diş G2	G3/4-F
Delik aralığı Y1	360.0 mm
Delik aralığı X1	280.0 mm

Tasarım verileri VZ-TR 10 AC3 15



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00174

Art.-Nr.: 10.03.04.00174



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	-25.100 inHg
Motor gücü	0.37 kW
Ağırlık	36.500 kg
Rezervuar hacmi	15.0 l
Vakum debisi -800	10.0 m³/h
Ürün ailesi	VZ
Gerilim	230/400 V, 50 Hz



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.04.00174



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.04.00174

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.04.00174

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-16-25 10.03.01.00022



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00174