




EVE-WR 25 AC3

La pompe à vide EVE-WR est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre supplémentaire, contacteur-disjoncteur

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,83 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,83 kW
Tension à 50 Hz	200 - 240 V ou 345 - 420 V
Poids propre	38,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	63,0 dB(A)
Type actuel	Courant alternatif triphasé



Données de construction EVE-WR 25 AC3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	85,00 mm
Longueur L	602,00 mm
Largeur B	432,00 mm
Hauteur H1	486,00 mm
Hauteur H	390,00 mm
Diamètre extérieur D2	30,0 mm
Diamètre intérieur d	14,00 mm
Espacement des trous Y1	370,0 mm
Espacement des trous X1	345,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.05.00014

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,83 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,83 kW
Tension à 50 Hz	200 - 240 V ou 345 - 420 V
Tension à 60 Hz	200 - 275 V ou 345 - 480 V
Poids propre	38,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	63,0 dB(A)
Type de courant	AC3

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.05.00014

**Fin de série**

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif

**Données de commande des accessoires 10.03.05.00014**

Typ	num
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 2.5-4A
	10.04.04.00120

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.05.00014