

Art.-Nr.: 10.03.05.00016



EVE-WR 65 AC3


La pompa ad anello d'acqua EVE-WR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro aggiuntivo, salvamotore

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	2,40 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,40 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Peso	68,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	65,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	70,0 dB(A)
Tipo attuale	Corrente trifase

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L2	85,00 mm
Lunghezza L	764,00 mm
Larghezza B	572,00 mm
Altezza H1	553,00 mm
Altezza H	436,00 mm
Diametro esterno D2	50,0 mm
Diametro interno d	14,00 mm
Griglia forata Y1	495,0 mm
Griglia forata X1	450,0 mm

Dati di costruzione EVE-WR 65 AC3



Art.-Nr.: 10.03.05.00016

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	2,40 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,40 kW
Tensione a 50 Hz	200 - 240 V o 345 - 420 V
Tensione a 60 Hz	200 - 275 V o 345 - 480 V
Peso	68,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	65,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	70,0 dB(A)
Tipo di corrente	AC3

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.05.00016

**Ordinare gli accessori dati 10.03.05.00016**

Typ		codice articolo
Salvatore	MSS-K 8-12A	10.04.04.00123

