




EVE-WR 65 AC3

Vakum pompası EVE-WR bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: ek filtre, motor koruma şalteri

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	2.40 kW
Nominal güç 60 Hz	2.40 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık	68.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	65.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	70.0 dB(A)
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-WR 65 AC3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	85.00 mm
Uzunluk L	764.00 mm
Genişlik B	572.00 mm
Yükseklik H1	553.00 mm
Yükseklik H	436.00 mm
Dış çap D2	50.0 mm
İç çap d	14.00 mm
Delik aralığı Y1	495.0 mm
Delik aralığı X1	450.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.05.00016

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	2.40 kW
Nominal güç 60 Hz	2.40 kW
50 Hz'de Gerilim	200 - 240 V veya 345 - 420 V
60 Hz'de Gerilim	200 - 275 V veya 345 - 480 V
Ağırlık	68.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	65.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	70.0 dB(A)
Mevcut tip	AC3

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.05.00016**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.05.00016**

Typ	Ürün numarası
Motor koruma şalteri	MSS-K 8-12A
	10.04.04.00123

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.05.00016