



SB 130 125 0.75 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

**Teknik veriler**

| Attribute            | Value                     |
|----------------------|---------------------------|
| Nominal güç 50 Hz    | 0.75 kW                   |
| Nominal güç 60 Hz    | 0.90 kW                   |
| 50 Hz'de Gerilim     | D230 V / Y400 V $\pm$ %10 |
| 60 Hz'de Gerilim     | D265 V / Y460 V $\pm$ %10 |
| Ağırlık              | 21.700 kg                 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 130.000 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 160.000 m <sup>3</sup> /h |
| Renk                 | RAL 7035 Açık gri         |
| İnşaat               | IE3:AB/CN/IND             |
| Vakum (50 Hz)        | 125 mbar                  |

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L        | 387.00 mm |
| Genişlik B1      | 295.00 mm |
| Genişlik B       | 264.00 mm |
| Yükseklik H      | 309.00 mm |
| Dış çap D2       | 40.0 mm   |
| İç çap d         | 10.20 mm  |
| Dış G1           | G1-1/2"-F |
| Delik aralığı Y1 | 240.0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 240.0 mm  |




Tasarım verileri SB 130 125 0.75 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00066

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                     |
|-----------------------|---------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                     |
| Nominal güç 50 Hz     | 0.75 kW                   |
| Nominal güç 60 Hz     | 0.90 kW                   |
| 50 Hz'de Gerilim      | D230 V / Y400 V $\pm$ %10 |
| 60 Hz'de Gerilim      | D265 V / Y460 V $\pm$ %10 |
| Ağırlık               | 21.700 kg                 |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 130.000 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 160.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 56.8 dB(A)                |
| İnşaat                | IE3:AB/CN/IND             |
| Vakum (50 Hz)         | 125 mbar                  |
| Vakum (60 Hz)         | 115 mbar                  |
| Ürün ailesi           | SB                        |
| Versiyon tasarımı     | IE3-TYP1                  |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 61.7 dB(A)                |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

|                    | 0   | 40  | 80  | 120 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| SB-130-125 (50 Hz) | 130 | 117 | 107 | 93  |
| SB-160-115 (60 Hz) | 163 | 150 | 137 | 122 |



Vakum blower

# SB 130 125 0.75 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00066



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.04.01.00066](http://www.schmalz.com/10.04.01.00066)



## Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00066

| Typ                  | Ürün numarası                          |
|----------------------|----------------------------------------|
| Toz filtresi         | STF 40 P 4.5 SSD 10.07.01.00398        |
| Susturucu (yuvarlak) | SD G1-1/2-AG 113x410 SB 10.04.04.00362 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00066](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00066)