



SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm\%10$
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm\%10$
Ağırlık	21.700 kg
Vakum debisi (50 Hz)	130.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	160.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	125 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	387.00 mm
Genişlik B1	295.00 mm
Genişlik B	264.00 mm
Yükseklik H	309.00 mm
Dış çap D2	40.0 mm
İç çap d	10.20 mm
Dış G1	G1-1/2"-F
Delik aralığı Y1	240.0 mm
Delik aralığı X1	240.0 mm




Tasarım verileri SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00067

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ % 10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10
Ağırlık	21.700 kg
Vakum debisi (50 Hz)	130.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	160.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	56.8 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	125 mbar
Vakum (60 Hz)	115 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	61.7 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	40	80	120
SB-130-125 (50 Hz)	130	117	107	93
SB-160-115 (60 Hz)	163	150	137	122



Vakum blower

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00067



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00067



Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00067

Typ		Ürün numarası
Toz filtresi	STF 40 P 4.5 SSD	10.07.01.00398
Susturucu (yuvarlak)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00067