

Art.-Nr.: 10.04.01.00070



SB 180 215 1.5 IE3-TYP3

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.


Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo

Datos técnicos

Potencia nominal a 50 Hz	1,50 kW
Potencia nominal a 60 Hz	1,80 kW
Tensión a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensión a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	28,500 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	180,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	230,000 m ³ /h
Color	RAL 7035 gris luminoso
Diseño	IE3:JPN/KOR/BRA
Vacío (50 Hz)	215 mbar
Vacío (60 Hz)	230 mbar
Tensión 60 Hz	S069
Aprobación	IE3

Datos de diseño

Longitud L	431,00 mm
Anchura B1	317,00 mm
Anchura B	306,00 mm
Altura H	357,00 mm
Diámetro exterior D2	60,0 mm
Diámetro interior d	10,20 mm
Rosca G1	G1-1/2"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	240,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	240,0 mm



Datos de diseño SB 180 215 1.5 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00070




Datos técnicos

Modelo de protección IP	IP 55
Potencia nominal a 50 Hz	1,50 kW
Potencia nominal a 60 Hz	1,80 kW
Tensión a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensión a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	28,500 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	180,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	230,000 m ³ /h
Nivel acústico a 50 Hz	63,9 dB(A)
Diseño	IE3:JPN/KOR/BRA
Vacío (50 Hz)	215 mbar
Vacío (60 Hz)	230 mbar
Familia de productos	SB
Diseño de la versión	IE3-TYP3
Nivel acústico a 60 Hz	69,2 dB(A)

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados



Datos de rendimiento



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52


WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00070

Soplante

SB 180 215 1.5 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00070



Datos de pedido accesorios 10.04.01.00070

Typ		Número de artículo
Caja de insonorización	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Caja de insonorización	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Filtro de polvo	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Silenciador (redondo)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
Boquilla de tubo	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349
Boquilla de tubo	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00070