




SB 180 215 1.5 IE3-TYP3

Dati tecnici

Potenza nominale a 50 Hz	1,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,80 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	28,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	180,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	230,000 m³/h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	215 mbar
Vuoto (60 Hz)	230 mbar
Tensione 60 Hz	S069
Approvazione	IE3

Il soffiante per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 180 215 1.5 IE3-TYP3

Dati di costruzione


Lunghezza L	431,00 mm
Larghezza B1	317,00 mm
Larghezza B	306,00 mm
Altezza H	357,00 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro interno d	10,20 mm
Filettatura G1	G1-1/2"-IG
Griglia forata Y1	240,0 mm
Griglia forata X1	240,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00070

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	1,50 kW
Potenza nominale a 60 Hz	1,80 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	28,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	180,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	230,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	63,9 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	215 mbar
Vuoto (60 Hz)	230 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP3
Livello di pressione acustica a 60 Hz	69,2 dB(A)

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52



Soffiante per vuoto

SB 180 215 1.5 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00070



Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00070

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Filtro della polvere	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00070