



SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	1,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	28,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	230,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	230 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	431,00 mm
Genişlik B1	317,00 mm
Genişlik B	306,00 mm
Yükseklik H	357,00 mm
Dış çap D2	60,0 mm
İç çap d	10,20 mm
Dış G1	G1-1/2"-F
Delik aralığı Y1	240,0 mm
Delik aralığı X1	240,0 mm




Tasarım verileri SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00071

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	1,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	28,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	230,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	230 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP2
60 Hz'de ses seviyesi	69,2 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52



Vakum blower

SB 230 230 1.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00071



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00071



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00071

Typ		Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Susturucu (yuvarlak)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
Hortum manşonu	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349
Hortum manşonu	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00071