




SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	1,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	28,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	230,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	230 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 230 230 1.8 IE3-TYP2

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	431,00 mm
Larghezza B1	317,00 mm
Larghezza B	306,00 mm
Altezza H	357,00 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro interno d	10,20 mm
Filettatura G1	G1-1/2"-IG
Griglia forata Y1	240,0 mm
Griglia forata X1	240,0 mm




Art.-Nr.: 10.04.01.00071

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	1,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V $\pm 10\%$
Peso	28,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	230,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	230 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP2
Livello di pressione acustica a 60 Hz	69,2 dB(A)
Approvazione	UL/CSA

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52



Soffiante per vuoto

SB 230 230 1.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00071



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00071



Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00071

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Filtro della polvere	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00071

3