

Art.-Nr.: 10.04.01.00074



SB 390 245 3.6 IE3-TYP2

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.


Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo

Datos técnicos

Potencia nominal a 60 Hz	3,60 kW
Tensión a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	42,500 kg
Capacidad de aspiración (60 Hz)	390,000 m ³ /h
Color	RAL 7035 gris luminoso
Diseño	IE3:US/CAN
Vacío (60 Hz)	245 mbar
Tensión 60 Hz	S067
Aprobación	UL/CSA

Datos de diseño

Longitud L	494,00 mm
Anchura B1	439,00 mm
Anchura B	370,00 mm
Altura H	426,00 mm
Diámetro exterior D2	60,0 mm
Diámetro interior d	10,20 mm
Rosca G1	G2"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	290,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	290,0 mm



Datos de diseño SB 390 245 3.6 IE3-TYP2




Art.-Nr.: 10.04.01.00074

**Datos técnicos**

Modelo de protección IP	IP 55
Potencia nominal a 60 Hz	3,60 kW
Tensión a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	42,500 kg
Capacidad de aspiración (60 Hz)	390,000 m ³ /h
Diseño	IE3:US/CAN
Vacío (60 Hz)	245 mbar
Familia de productos	SB
Diseño de la versión	IE3-TYP2
Nivel acústico a 60 Hz	71,0 dB(A)
Aprobación	UL/CSA

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

**Datos de rendimiento**

Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación

**Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación**

	0	100	150	200	250
SB-325-265 (50 Hz)	325	225	180	140	105
SB-390-245 (50 Hz)	390	345	300	260	220


WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00074

Soplante

SB 390 245 3.6 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00074



Datos de pedido accesorios 10.04.01.00074

Typ		Número de artículo
Caja de insonorización	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00235
Caja de insonorización	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00320
Filtro de polvo	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
Set de silenciador	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Silenciador (redondo)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tope de goma (redondo)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Boquilla de tubo	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Boquilla de tubo	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00074