



SB 390 315 4 IE3-TYP3

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.


Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo

Datos técnicos

Potencia nominal a 50 Hz	4,00 kW
Potencia nominal a 60 Hz	4,80 kW
Tensión a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensión a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	53,000 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	470,000 m ³ /h
Color	RAL 7035 gris luminoso
Diseño	IE3:JPN/KOR/BRA
Vacío (50 Hz)	315 mbar
Vacío (60 Hz)	290 mbar
Tensión 60 Hz	S069
Aprobación	IE3

Datos de diseño

Longitud L	501,00 mm
Anchura B1	452,00 mm
Anchura B	390,00 mm
Altura H	454,00 mm
Diámetro exterior D2	60,0 mm
Diámetro interior d	12,00 mm
Rosca G1	G2"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	310,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	310,0 mm



Datos de diseño SB 390 315 4 IE3-TYP3




Art.-Nr.: 10.04.01.00076

**Datos técnicos**

Modelo de protección IP	IP 55
Potencia nominal a 50 Hz	4,00 kW
Potencia nominal a 60 Hz	4,80 kW
Tensión a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensión a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	53,000 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	390,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	470,000 m ³ /h
Nivel acústico a 50 Hz	72,5 dB(A)
Diseño	IE3:JPN/KOR/BRA
Vacío (50 Hz)	315 mbar
Vacío (60 Hz)	290 mbar
Familia de productos	SB
Diseño de la versión	IE3-TYP3
Nivel acústico a 60 Hz	74,4 dB(A)

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

**Datos de rendimiento**

Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación

**Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación**

	0	100	150	200	250	290
SB-390-315 (50 Hz)	390	275	235	180	130	98
SB-470-290 (60 Hz)	470	360	300	250	200	210


WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00076

Soplante

SB 390 315 4 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00076



Datos de pedido accesorios 10.04.01.00076

Typ		Número de artículo
Caja de insonorización	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
Caja de insonorización	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
Filtro de polvo	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079
Set de silenciador	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Silenciador (redondo)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tope de goma (redondo)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Boquilla de tubo	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Boquilla de tubo	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00076