



SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
60 Hz'de Gerilim	D230 / Y460 V
Ağırlık	53.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	470.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	290 mbar
Gerilim 60 Hz	S058
Onay	UL/CSA

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	501.00 mm
Genişlik B1	452.00 mm
Genişlik B	390.00 mm
Yükseklik H	454.00 mm
Dış çap D2	60.0 mm
İç çap d	12.00 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	310.0 mm
Delik aralığı X1	310.0 mm




Tasarım verileri SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00077

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
60 Hz'de Gerilim	D230 / Y460 V
Ağırlık	53.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	470.000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	290 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP2
60 Hz'de ses seviyesi	74.4 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	290
SB-390-315 (50 Hz)	390	275	235	180	130	98
SB-470-290 (60 Hz)	470	360	300	250	200	210



Vakum blower

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00077



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00077



Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00077

Typ		Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
Toz filtresi	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00077