



SB 510 200 4 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm\%10$
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm\%10$
Ağırlık	61.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	610.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	200 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	496.00 mm
Genişlik B1	496.00 mm
Genişlik B	474.00 mm
Yükseklik H	523.00 mm
Dış çap D2	76.0 mm
İç çap d	12.00 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	310.0 mm
Delik aralığı X1	310.0 mm




Tasarım verileri SB 510 200 4 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00079

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ %10
Ağırlık	61.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	610.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	75.5 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	200 mbar
Vakum (60 Hz)	175 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	76.7 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	175
SB-510-200 (50 Hz)	510	384	327	300
SB-610-175 (60 Hz)	610	510	480	468



Art.-Nr.: 10.04.01.00079

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00079**Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00079**

Typ		Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
Toz filtresi	STF 75 P 12.0 SSD	10.07.01.00399
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12	10.07.01.00361
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Kauçuk tampon (yuvarlak)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.04.01.00079**

Typ		Ürün numarası
Dönüşüm kiti	UMR-SET SB Ø76/60	10.04.01.00138

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00079