

Soffiante per vuoto

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00080




Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|---------------------------|
| Potenza nominale a 60 Hz | 4,80 kW |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ± 10 % |
| Peso | 61,500 kg |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 610,000 m ³ /h |
| Colore | RAL 7035 grigio luce |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Vuoto (60 Hz) | 175 mbar |
| Tensione 60 Hz | S067 |
| Approvazione | UL/CSA |

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------|-----------|
| Lunghezza L | 496,00 mm |
| Larghezza B1 | 496,00 mm |
| Larghezza B | 474,00 mm |
| Altezza H | 523,00 mm |
| Diametro esterno D2 | 76,0 mm |
| Diametro interno d | 12,00 mm |
| Filettatura G1 | G2"-IG |
| Griglia forata Y1 | 310,0 mm |
| Griglia forata X1 | 310,0 mm |

Dati di costruzione SB 610 175 4.8 IE3-TYP2



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00080


1

Art.-Nr.: 10.04.01.00080

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4,80 kW |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ± 10 % |
| Peso | 61,500 kg |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 610,000 m ³ /h |
| Modello | IE3-US/CAN |
| Vuoto (60 Hz) | 175 mbar |
| Famiglia di prodotti | SB |
| Modello design | IE3-TYP2 |
| Livello di pressione acustica a 60 Hz | 76,7 dB(A) |
| Approvazione | UL/CSA |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

| | 0 | 100 | 150 | 175 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| SB-510-200 (50 Hz) | 510 | 384 | 327 | 300 |
| SB-610-175 (60 Hz) | 610 | 510 | 480 | 468 |



Soffiante per vuoto

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00080



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00080



Ordinare gli accessori dati 10.04.01.00080

| Typ | | codice articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Cassa insonorizzante | SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB | 10.04.04.00237 |
| Cassa insonorizzante | SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB | 10.04.04.00322 |
| Filtro della polvere | STF 75 P 12.0 SSD | 10.07.01.00399 |
| Cartuccia filtro (tondo) | FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12 | 10.07.01.00361 |
| Set di silenziatore | SD SB FITTING SD | 10.04.04.00363 |
| Dispositivo silenziatore (tondo) | SD G2-AG 115x380 SB | 10.04.04.00374 |
| Tampone di gomma (tonda) | GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3 | 10.04.04.00385 |



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.04.01.00080

| Typ | | codice articolo |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| Set di riparazione | UMR-SET SB Ø76/60 | 10.04.01.00138 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00080