




SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	7.50 kW
Nominal güç 60 Hz	9.00 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm\%10$
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm\%10$
Ağırlık	112.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	765.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	915.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	280 mbar



Tasarım verileri SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L	617.00 mm
Genişlik B1	548.00 mm
Genişlik B	496.00 mm
Yükseklik H	596.00 mm
Dış çap D2	100.0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400.0 mm
Delik aralığı X1	350.0 mm
Dış G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00082

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	7.50 kW
Nominal güç 60 Hz	9.00 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ % 10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10
Ağırlık	112.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	765.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	915.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	72.0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	280 mbar
Vakum (60 Hz)	260 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	73.0 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00082

Art.-Nr.: 10.04.01.00082

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00082**Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00082**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB 10.04.04.00239
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB 10.04.04.00318
Toz filtresi	STF 100 P 15.0 SSD 10.07.01.00400
Silencer (round)	SD G2-IG 102x211 SGBL 10.04.04.00163
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00082