


Art.-Nr.: 10.04.01.00083



SB 915 260 9 IE3-TYP2

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo



Datos de diseño SB 915 260 9 IE3-TYP2

Datos técnicos

Potencia nominal a 60 Hz	9,00 kW
Tensión a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	112,000 kg
Capacidad de aspiración (60 Hz)	915,000 m ³ /h
Color	RAL 7035 gris luminoso
Diseño	IE3:US/CAN
Vacío (60 Hz)	260 mbar
Tensión 60 Hz	S067
Aprobación	UL/CSA

Datos de diseño

Longitud L	617,00 mm
Anchura B1	548,00 mm
Anchura B	496,00 mm
Altura H	596,00 mm
Diámetro exterior D2	100,0 mm
Rosca G1	G4"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	400,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	350,0 mm
Rosca G5	M8-HE



Art.-Nr.: 10.04.01.00083




Datos técnicos

Modelo de protección IP	IP 55
Potencia nominal a 60 Hz	9,00 kW
Tensión a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	112,000 kg
Capacidad de aspiración (60 Hz)	915,000 m³/h
Diseño	IE3:US/CAN
Vacío (60 Hz)	260 mbar
Familia de productos	SB
Diseño de la versión	IE3-TYP2
Nivel acústico a 60 Hz	73,0 dB(A)
Aprobación	UL/CSA

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados



Datos de rendimiento



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630


WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00083

Soplante

SB 915 260 9 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00083



21.01.2026

10.04.01.00184 SB 915 280 9 IE3-TYP2



Datos de pedido accesorios 10.04.01.00083

Typ		Número de artículo
Caja de insonorización	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
Caja de insonorización	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
Filtro de polvo	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
Silenciador (redondo)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
Silenciador (redondo)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00083