

Soffiante per vuoto

SB 1050 290 11 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00085




SB 1050 290 11 IE3-TYP3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V $\pm 10\%$
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10\%$
Peso	125,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	1.050,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	1.250,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	290 mbar

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 1050 290 11 IE3-TYP3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	643,00 mm
Larghezza B1	563,00 mm
Larghezza B	525,00 mm
Altezza H	611,00 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Filettatura G1	G4"-IG
Griglia forata Y1	400,0 mm
Griglia forata X1	350,0 mm
Filettatura G5	M8-IG




WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00085

1

Art.-Nr.: 10.04.01.00085

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V $\pm 10\%$
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10\%$
Peso	125,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	1.050,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	1.250,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	75,0 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	290 mbar
Vuoto (60 Hz)	270 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP3
Livello di pressione acustica a 60 Hz	79,0 dB(A)
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati	

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Soffiante per vuoto

SB 1050 290 11 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00085



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00085



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.04.01.00186 SB 1050 290 11 IE3-TYP3**



Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00085

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
Filtro della polvere	STF 100 P 24.0 SSD	10.07.01.00401
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00085

3