




SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	125,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	1.240,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	260 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	643,00 mm
Genişlik B1	563,00 mm
Genişlik B	525,00 mm
Yükseklik H	611,00 mm
Dış çap D2	100,0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400,0 mm
Delik aralığı X1	350,0 mm
Dış G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00086

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V ±%10
Ağırlık	125,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	1.240,000 m³/h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	260 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP2
60 Hz'de ses seviyesi	79,0 dB(A)
Onay	UL/CSA
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped	

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00086**Discontinued item**

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2025**
Starting from this time, the article can no longer be ordered.
alternative article **10.04.01.00187 SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2**

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00086**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB 10.04.04.00239
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB 10.04.04.00318
Toz filtresi	STF 100 P 24.0 SSD 10.07.01.00401
Silencer (round)	SD G2-IG 102x211 SGBL 10.04.04.00163
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00086