



SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1,50 kW
Nominal güç 60 Hz	1,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	28,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	90,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	110,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	330 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	431,00 mm
Genişlik B1	317,00 mm
Genişlik B	306,00 mm
Yükseklik H	357,00 mm
Dış çap D2	60,0 mm
İç çap d	10,20 mm
Dış G1	G1-1/2"-F
Delik aralığı Y1	240,0 mm
Delik aralığı X1	240,0 mm




Tasarım verileri SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00087

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	1,50 kW
Nominal güç 60 Hz	1,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	28,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	90,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	110,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	63,7 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	330 mbar
Vakum (60 Hz)	350 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP1
60 Hz'de ses seviyesi	68,4 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	300	330
SB-90-330 (50 Hz)	90	54	41	31	20	10	6
SB-110-350 (60 Hz)	110	73	60	48	37	26	20



Vakum blower

SB 90 330 1.5 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00087



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00087



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00087

Typ		Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Susturucu (yuvarlak)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
Hortum manşonu	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
Hortum manşonu	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00087