



SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

**Teknik veriler**

| Attribute            | Value                           |
|----------------------|---------------------------------|
| Nominal güç 50 Hz    | 1,50 kW                         |
| Nominal güç 60 Hz    | 1,80 kW                         |
| 50 Hz'de Gerilim     | D200 V / Y350V $\pm\%10$        |
| 60 Hz'de Gerilim     | D220 V / Y380 - 400 V $\pm\%10$ |
| Ağırlık              | 28,500 kg                       |
| Vakum debisi (50 Hz) | 90,000 m <sup>3</sup> /h        |
| Vakum debisi (60 Hz) | 110,000 m <sup>3</sup> /h       |
| Renk                 | RAL 7035 Açık gri               |
| İnşaat               | IE3:JPN/KOR/BRA                 |
| Vakum (50 Hz)        | 330 mbar                        |

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L        | 431,00 mm |
| Genişlik B1      | 317,00 mm |
| Genişlik B       | 306,00 mm |
| Yükseklik H      | 357,00 mm |
| Dış çap D2       | 60,0 mm   |
| İç çap d         | 10,20 mm  |
| Dış G1           | G1-1/2"-F |
| Delik aralığı Y1 | 240,0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 240,0 mm  |




Tasarım verileri SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00088

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                            |
|-----------------------|----------------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                            |
| Nominal güç 50 Hz     | 1,50 kW                          |
| Nominal güç 60 Hz     | 1,80 kW                          |
| 50 Hz'de Gerilim      | D200 V / Y350V $\pm$ % 10        |
| 60 Hz'de Gerilim      | D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10 |
| Ağırlık               | 28,500 kg                        |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 90,000 m <sup>3</sup> /h         |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 110,000 m <sup>3</sup> /h        |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 63,7 dB(A)                       |
| İnşaat                | IE3:JPN/KOR/BRA                  |
| Vakum (50 Hz)         | 330 mbar                         |
| Vakum (60 Hz)         | 350 mbar                         |
| Ürün ailesi           | SB                               |
| Versiyon tasarımı     | IE3-TYP3                         |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 68,4 dB(A)                       |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

|                    | 0   | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 330 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SB-90-330 (50 Hz)  | 90  | 54  | 41  | 31  | 20  | 10  | 6   |
| SB-110-350 (60 Hz) | 110 | 73  | 60  | 48  | 37  | 26  | 20  |



Vakum blower

## SB 90 330 1.5 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00088



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.04.01.00088](http://www.schmalz.com/10.04.01.00088)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00088

| Typ                  |                           | Ürün numarası  |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| Susturucu kutusu     | SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB | 10.04.04.00234 |
| Susturucu kutusu     | SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB  | 10.04.04.00319 |
| Toz filtresi         | STF 60 P 4.5 SSD          | 10.07.01.00259 |
| Susturucu (yuvarlak) | SD G1-1/2-AG 113x410 SB   | 10.04.04.00362 |
| Hortum manşonu       | ST G1-1/2-AG 38 MS-V      | 10.08.03.00170 |
| Hortum manşonu       | ST G1-1/2-AG 60           | 10.08.03.00349 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00088](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00088)