




SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

Il soffiante per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	1,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	28,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	110,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	350 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA



Dati di costruzione SB 110 350 1.8 IE3-TYP2

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L	431,00 mm
Larghezza B1	317,00 mm
Larghezza B	306,00 mm
Altezza H	357,00 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro interno d	10,20 mm
Filettatura G1	G1-1/2"-IG
Griglia forata Y1	240,0 mm
Griglia forata X1	240,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00089

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	1,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	28,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	110,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	350 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP2
Livello di pressione acustica a 60 Hz	68,4 dB(A)
Approvazione	UL/CSA

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

	0	100	150	200	250	300	330
SB-90-330 (50 Hz)	90	54	41	31	20	10	6
SB-110-350 (60 Hz)	110	73	60	48	37	26	20



Soffiante per vuoto

SB 110 350 1.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00089



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00089



Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00089

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Filtro della polvere	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00089