




SB 195 440 3 IE3-TYP1

Il soffiante per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Potenza nominale a 50 Hz        | 3,00 kW                    |
| Potenza nominale a 60 Hz        | 3,60 kW                    |
| Tensione a 50 Hz                | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| Tensione a 60 Hz                | D265 V / Y460 V $\pm 10$ % |
| Peso                            | 49,000 kg                  |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 195,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 235,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Colore                          | RAL 7035 grigio luce       |
| Modello                         | IE3:UE/CN/IND              |
| Vuoto (50 Hz)                   | 440 mbar                   |



Dati di costruzione SB 195 440 3 IE3-TYP1

### Dati di costruzione


| Attributo           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Lunghezza L         | 496,00 mm |
| Larghezza B1        | 452,00 mm |
| Larghezza B         | 390,00 mm |
| Altezza H           | 454,00 mm |
| Diametro esterno D2 | 60,0 mm   |
| Diametro interno d  | 12,00 mm  |
| Filettatura G1      | G2"-IG    |
| Griglia forata Y1   | 310,0 mm  |
| Griglia forata X1   | 310,0 mm  |

Art.-Nr.: 10.04.01.00090

**Dati tecnici**

| Attributo                             | Valore                     |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di protezione IP                 | IP 55                      |
| Potenza nominale a 50 Hz              | 3,00 kW                    |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 3,60 kW                    |
| Tensione a 50 Hz                      | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| Tensione a 60 Hz                      | D265 V / Y460 V $\pm 10$ % |
| Peso                                  | 49,000 kg                  |
| Capacità di aspirazione (50 Hz)       | 195,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 235,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 71,1 dB(A)                 |
| Modello                               | IE3:UE/CN/IND              |
| Vuoto (50 Hz)                         | 440 mbar                   |
| Vuoto (60 Hz)                         | 400 mbar                   |
| Famiglia di prodotti                  | SB                         |
| Modello design                        | IE3-TYP1                   |
| Livello di pressione acustica a 60 Hz | 73,0 dB(A)                 |
| Approvazione                          | UL/CSA                     |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Art.-Nr.: 10.04.01.00090

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

|                   | 0   | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SB-195-440 (50Hz) | 195 | 148 | 125 | 105 | 87  | 72  | 55  | 47  |
| SB-235-400 (60Hz) | 235 | 180 | 160 | 145 | 126 | 104 | 85  | 73  |

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.04.01.00090](http://www.schmalz.com/10.04.01.00090)**Ordinare gli accessori dati 10.04.01.00090**

| Typ                              |                            | codice articolo |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Cassa insonorizzante             | SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB  | 10.04.04.00236  |
| Cassa insonorizzante             | SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB   | 10.04.04.00321  |
| Filtro della polvere             | STF 60 P 4.5 SSD           | 10.07.01.00259  |
| Set di silenziatore              | SD SB FITTING SD           | 10.04.04.00363  |
| Dispositivo silenziatore (tondo) | SD G2-AG 115x380 SB        | 10.04.04.00374  |
| Tampone di gomma (tonda)         | GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3 | 10.04.04.00385  |

