



SB 195 440 3 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	3.00 kW
Nominal güç 60 Hz	3.60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm\%10$
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm\%10$
Ağırlık	49.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	195.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	235.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	440 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	489.00 mm
Genişlik B1	452.00 mm
Genişlik B	390.00 mm
Yükseklik H	454.00 mm
Dış çap D2	60.0 mm
İç çap d	12.00 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	310.0 mm
Delik aralığı X1	310.0 mm




Tasarım verileri SB 195 440 3 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00091

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	3.00 kW
Nominal güç 60 Hz	3.60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ % 10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10
Ağırlık	49.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	195.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	235.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	71.1 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	440 mbar
Vakum (60 Hz)	400 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	73.0 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-195-440 (50Hz)	195	148	125	105	87	72	55	47
SB-235-400 (60Hz)	235	180	160	145	126	104	85	73



Vakum blower

SB 195 440 3 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00091



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00091



Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00091

Typ		Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Kauçuk tampon (yuvarlak)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00091