



SB 260 410 4 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	62,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	410 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	512,00 mm
Genişlik B1	496,00 mm
Genişlik B	474,00 mm
Yükseklik H	524,00 mm
Dış çap D2	60,0 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	310,0 mm
Delik aralığı X1	310,0 mm




Tasarım verileri SB 260 410 4 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00093

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	62,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	305,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	68,9 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	410 mbar
Vakum (60 Hz)	400 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP1
60 Hz'de ses seviyesi	71,7 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00093

Art.-Nr.: 10.04.01.00093

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-260-410 (50 Hz)	260	190	160	140	120	95	80	60
SB-305-400 (60 Hz)	305	240	218	190	170	140	120	100

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00093**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00093**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Toz filtresi	STF 60 P 6.0 SSD
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-AG 115x380 SB
Kauçuk tampon (yuvarlak)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3
Hose sleeve	ST G2-AG 60 ST-VZ
Hortum manşonu	ST G2-AG 75

