

Art.-Nr.: 10.04.01.00094




SB 260 410 4 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

**Teknik veriler**

Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ağırlık	62,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m <sup>3</sup> /h
Vakum debisi (60 Hz)	305,000 m <sup>3</sup> /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	410 mbar
Vakum (60 Hz)	400 mbar
Gerilim 60 Hz	S069
Onay	IE3



Tasarım verileri SB 260 410 4 IE3-TYP3

**Tasarım verileri**


Uzunluk L	496,00 mm
Genişlik B1	496,00 mm
Genişlik B	474,00 mm
Yükseklik H	523,00 mm
Dış çap D2	60,0 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	310,0 mm
Delik aralığı X1	310,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00094

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ağırlık	62,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m <sup>3</sup> /h
Vakum debisi (60 Hz)	305,000 m <sup>3</sup> /h
50 Hz'de ses seviyesi	68,9 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	410 mbar
Vakum (60 Hz)	400 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	71,7 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-260-410 (50 Hz)	260	190	160	140	120	95	80	60
SB-305-400 (60 Hz)	305	240	218	190	170	140	120	100



Vakum blower

## SB 260 410 4 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00094



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00094

Typ		Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
Toz filtresi	STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Kauçuk tampon (yuvarlak)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Hose sleeve	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Hortum manşonu	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00094](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00094)

3