



SB 305 400 4.8 IE3-TYP2

Il soffiante per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.


Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere

Dati tecnici

Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	62,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	400 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA

Dati di costruzione

Lunghezza L	496,00 mm
Larghezza B1	496,00 mm
Larghezza B	474,00 mm
Altezza H	523,00 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Griglia forata Y1	310,0 mm
Griglia forata X1	310,0 mm




Dati di costruzione SB 305 400 4.8 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00095

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	4,80 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	62,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	400 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP2
Livello di pressione acustica a 60 Hz	71,7 dB(A)
Approvazione	UL/CSA

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-260-410 (50 Hz)	260	190	160	140	120	95	80	60
SB-305-400 (60 Hz)	305	240	218	190	170	140	120	100



Soffiante per vuoto

SB 305 400 4.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00095



Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00095

Typ		Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
Cassa insonorizzante	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
Filtro della polvere	STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
Set di silenziatore	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
Tampone di gomma (tonda)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
Bocchetta	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
Bocchetta	ST G2-AG 75	10.08.03.00346



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00095