


Art.-Nr.: 10.04.01.00096



SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière



Données de construction SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension à 50 Hz	D400 V $\pm 10$ %
Tension à 60 Hz	D460 V $\pm 10$ %
Poids propre	89,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	375,000 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	435,000 m <sup>3</sup> /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	390 mbar

### Données de construction


Attribut	Valeur
Longueur L	562,00 mm
Largeur B1	536,00 mm
Largeur B	496,00 mm
Hauteur H	596,00 mm
Diamètre extérieur D2	76,0 mm
Filetage G1	G4"-F
Espacement des trous Y1	400,0 mm
Espacement des trous X1	350,0 mm
Filetage G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00096

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	5,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	6,60 kW
Tension à 50 Hz	D400 V $\pm$ 10 %
Tension à 60 Hz	D460 V $\pm$ 10 %
Poids propre	89,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	375,000 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	435,000 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 50 Hz	70,0 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	390 mbar
Vide (60 Hz)	340 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP1
Niveau sonore à 60 Hz	74,0 dB(A)
Approbation	UL/CSA

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Art.-Nr.: 10.04.01.00096

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

	0	100	150	200	250	300	350
SB-370-390 (50 Hz)	370	300	270	235	210	180	150
SB-440-340 (60 Hz)	440	360	325	290	260	230	200

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.04.01.00096](http://www.schmalz.com/10.04.01.00096)

**Données de commande des accessoires 10.04.01.00096**

Typ		num
Caisson d'insonorisation	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00238
Caisson d'insonorisation	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00317
Filtre à poussière	STF 75 P 8.0 SSD	10.07.01.00263
Kit de post-équipement	UMR-SET SB Ø76/60	10.04.01.00138
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079
Silencieux (ronde)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
Silencieux (ronde)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Silencieux (ronde)	SD G2-1/2-AG 130x651 SB	10.04.04.00345

