



SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	5.50 kW
Nominal güç 60 Hz	6.60 kW
50 Hz'de Gerilim	D400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D460 V $\pm$ %10
Ağırlık	89.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	375.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	435.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	390 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	562.00 mm
Genişlik B1	536.00 mm
Genişlik B	496.00 mm
Yükseklik H	596.00 mm
Dış çap D2	76.0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400.0 mm
Delik aralığı X1	350.0 mm
Dış G5	M8-F




Tasarım verileri SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00096

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	5.50 kW
Nominal güç 60 Hz	6.60 kW
50 Hz'de Gerilim	D400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D460 V $\pm$ %10
Ağırlık	89.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	375.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	435.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	70.0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	390 mbar
Vakum (60 Hz)	340 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP1
60 Hz'de ses seviyesi	74.0 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Art.-Nr.: 10.04.01.00096

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

	0	100	150	200	250	300	350
SB-370-390 (50 Hz)	370	300	270	235	210	180	150
SB-440-340 (60 Hz)	440	360	325	290	260	230	200

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00096**Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00096**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB
Toz filtresi	STF 75 P 8.0 SSD
Dönüşüm kiti	UMR-SET SB Ø76/60
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8
Silencer (round)	SD G2-IG 102x211 SGBL
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-1/2-AG 130x651 SB

