




SB 510 390 11 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

### Teknik veriler

| Attribute            | Value                           |
|----------------------|---------------------------------|
| Nominal güç 50 Hz    | 11,00 kW                        |
| Nominal güç 60 Hz    | 13,20 kW                        |
| 50 Hz'de Gerilim     | D200 V / Y350V $\pm$ %10        |
| 60 Hz'de Gerilim     | D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ %10 |
| Ağırlık              | 125,000 kg                      |
| Vakum debisi (50 Hz) | 510,000 m <sup>3</sup> /h       |
| Vakum debisi (60 Hz) | 605,000 m <sup>3</sup> /h       |
| Renk                 | RAL 7035 Açık gri               |
| İnşaat               | IE3:JPN/KOR/BRA                 |
| Vakum (50 Hz)        | 390 mbar                        |



Tasarım verileri SB 510 390 11 IE3-TYP3

### Tasarım verileri


| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L        | 643,00 mm |
| Genişlik B1      | 563,00 mm |
| Genişlik B       | 525,00 mm |
| Yükseklik H      | 611,00 mm |
| Dış çap D2       | 100,0 mm  |
| Dış G1           | G4"-F     |
| Delik aralığı Y1 | 400,0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 350,0 mm  |
| Dış G5           | M8-F      |

Art.-Nr.: 10.04.01.00100

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                            |
|-----------------------|----------------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                            |
| Nominal güç 50 Hz     | 11,00 kW                         |
| Nominal güç 60 Hz     | 13,20 kW                         |
| 50 Hz'de Gerilim      | D200 V / Y350V $\pm$ % 10        |
| 60 Hz'de Gerilim      | D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10 |
| Ağırlık               | 125,000 kg                       |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 510,000 m <sup>3</sup> /h        |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 605,000 m <sup>3</sup> /h        |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 74,0 dB(A)                       |
| İnşaat                | IE3:JPN/KOR/BRA                  |
| Vakum (50 Hz)         | 390 mbar                         |
| Vakum (60 Hz)         | 390 mbar                         |
| Ürün ailesi           | SB                               |
| Versiyon tasarımı     | IE3-TYP3                         |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 78,0 dB(A)                       |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

|                    | 0   | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SB-520-390 (50 Hz) | 520 | 432 | 388 | 344 | 304 | 264 | 224 | 200 |
| SB-610-390 (60 Hz) | 610 | 518 | 472 | 426 | 382 | 338 | 294 | 255 |



Vakum blower

## SB 510 390 11 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00100



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.04.01.00100](http://www.schmalz.com/10.04.01.00100)



### Discontinued item

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2025**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article **10.04.01.00198 SB 510 390 11 IE3-TYP3**



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00100

| Typ                  |                          | Ürün numarası  |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| Susturucu kutusu     | SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB | 10.04.04.00239 |
| Susturucu kutusu     | SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB  | 10.04.04.00318 |
| Toz filtresi         | STF 100 P 12.0 SSD       | 10.07.01.00406 |
| Silencer (round)     | SD G2-IG 102x211 SGBL    | 10.04.04.00163 |
| Susturucu (yuvarlak) | SD R4-AG 205x538 SGBL    | 10.04.04.00164 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00100](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00100)