




SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	83,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	610,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	200 mbar
Vakum (60 Hz)	175 mbar
ile	Elektro-pnömatik ters çevirme
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

Tasarım verileri

Uzunluk L	860,00 mm
Genişlik B1	507,00 mm
Genişlik B	496,00 mm
Yükseklik H2	134,00 mm
Yükseklik H	573,00 mm
İç çap d	13,00 mm
Diş G1	G2-1/2"-M
Delik aralığı Y1	446,0 mm
Delik aralığı X1	435,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00121



Teknik veriler

Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	200 mbar
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	83,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Ürün ailesi	SB-ER
Onay	UL/CSA

