

Art.-Nr.: 10.04.01.00121




SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.

Données techniques

Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,80 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Poids propre	83,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	610,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	200 mbar
Vide (60 Hz)	175 mbar
avec	Inversion électropneumatique
Approbation	UL/CSA



Données de construction

Longueur L	860,00 mm
Largeur B1	507,00 mm
Largeur B	496,00 mm
Hauteur H2	134,00 mm
Hauteur H	573,00 mm
Diamètre intérieur d	13,00 mm
Filetage G1	G2-1/2"-M
Espacement des trous Y1	446,0 mm
Espacement des trous X1	435,0 mm

Données de construction SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00121

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Vide max.	200 mbar
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Poids propre	83,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Famille de produits	SB-ER
Approbation	UL/CSA

