

Art.-Nr.: 10.04.01.00121




SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

### 技術資料

定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.80 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
質量	83.000 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	610.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	200 mbar
真空 (60 Hz)	175 mbar
と	空気圧式逆転機
承認	UL/CSA



デザインデータ SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER

### デザインデータ


グリッパーの長さ L	860.00 mm
幅B1	507.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	573.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	446.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	435.0 mm

真空ブロワ

# SB 510 200 4 IE3-TYP1 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00121



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
最大真空	200 mbar
定格電力 50 Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
質量	83.000 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m <sup>3</sup> /h
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00121](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00121)