




SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	98.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	305.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	410 mbar

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	795.00 mm
Genişlik B1	497.00 mm
Genişlik B	496.00 mm
Yükseklik H2	134.00 mm
Yükseklik H	573.00 mm
İç çap d	13.00 mm
Dış G1	G2"-M
Delik aralığı Y1	446.0 mm
Delik aralığı X1	435.0 mm

Tasarım verileri SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Art.-Nr.: 10.04.01.00122

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	410 mbar
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	98.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260.000 m ³ /h
Ürün ailesi	SB-ER
Onay	UL/CSA

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00122WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00122