



SB 260 445 4 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	265 / 460 AC3
Ağırlık	63.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	305.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	445 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	512.00 mm
Genişlik B1	496.00 mm
Genişlik B	474.00 mm
Yükseklik H	524.00 mm
Dış çap D2	60.0 mm
İç çap d	12.00 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	310.0 mm
Delik aralığı X1	310.0 mm



Tasarım verileri SB 260 445 4 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00123

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	265 / 460 AC3
Ağırlık	63.000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	305.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	74.0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	445 mbar
Vakum (60 Hz)	400 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP1
60 Hz'de ses seviyesi	77.0 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00123**Veri aksesuarları sipariş edin 10.04.01.00123**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Toz filtresi	STF 60 P 6.0 SSD
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD
Susturucu (yuvarlak)	SD G2-AG 115x380 SB
Kauçuk tampon (yuvarlak)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00123