

Soplante

SB 260 410 4 IE3

Art.-Nr.: 10.04.01.00126




SB 260 410 4 IE3

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo

Datos técnicos

Atributo	Valor
Potencia nominal a 50 Hz	4,00 kW
Potencia nominal a 60 Hz	4,80 kW
Tensión a 50 Hz	500 V
Tensión a 60 Hz	Y575V
Peso	62,500 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Color	RAL 7035 gris luminoso
Diseño	IE3
Vacio (50 Hz)	410 mbar



Datos de diseño SB 260 410 4 IE3

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	512,00 mm
Anchura B1	496,00 mm
Anchura B	474,00 mm
Altura H	524,00 mm
Diámetro exterior D2	60,0 mm
Diámetro interior d	12,00 mm
Rosca G1	G2"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	310,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	310,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00126

1

Soplante

SB 260 410 4 IE3



Art.-Nr.: 10.04.01.00126



Datos técnicos

Atributo	Valor
Modelo de protección IP	IP 65
Potencia nominal a 50 Hz	4,00 kW
Potencia nominal a 60 Hz	4,80 kW
Tensión a 50 Hz	500 V
Tensión a 60 Hz	Y575V
Peso	62,500 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	305,000 m ³ /h
Nivel acústico a 50 Hz	68,9 dB(A)
Diseño	IE3
Vacio (50 Hz)	410 mbar
Vacio (60 Hz)	400 mbar
Familia de productos	SB
Diseño de la versión	IE3
Nivel acústico a 60 Hz	71,7 dB(A)
Aprobación	UL/CSA
Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados	



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.04.01.00126



Datos de pedido accesorios 10.04.01.00126

Typ	Número de artículo
Caja de insonorización	10.04.04.00237
Caja de insonorización	10.04.04.00322
Filtro de polvo	10.07.01.00260
Set de silenciador	10.04.04.00363
Tope de goma (redondo)	10.04.04.00385
Boquilla de tubo	10.08.03.00121
Boquilla de tubo	10.08.03.00346



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00126

2