




SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	Y575V
Ağırlık	53,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	235,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:CAN
Vakum (60 Hz)	400 mbar
Gerilim 60 Hz	S092
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	495,00 mm
Genişlik B1	452,00 mm
Genişlik B	390,00 mm
Yükseklik H	454,00 mm
Dış çap D2	60,0 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G1	G2"-F
Delik aralığı Y1	310,0 mm
Delik aralığı X1	310,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00128

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 65
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	Y575V
Ağırlık	53,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	235,000 m³/h
İnşaat	IE3:CAN
Vakum (60 Hz)	400 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP4
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00128**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00128**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB 10.04.04.00236
Susturucu kutusu	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB 10.04.04.00321
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD 10.07.01.00259
Susturucu kiti	SD SB FITTING SD 10.04.04.00363
Kauçuk tampon (yuvarlak)	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3 10.04.04.00385
Hose sleeve	ST G2-AG 60 ST-VZ 10.08.03.00121
Hortum manşonu	ST G2-AG 75 10.08.03.00346

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00128