

Art.-Nr.: 10.04.01.00130




SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

| 属性 | 価値 |
|-------------|---------------------------|
| 定格電力 50 Hz | 4.00 kW |
| 50 Hzでの供給電圧 | D230 V / Y400 V ±10 % |
| 質量 | 98.500 kg |
| 吸込量 (50Hz) | 260.000 m ³ /h |
| 色 | RAL 7035 ライトグレー |
| 構築 | IE3:EU/CN/IND |
| 真空 (50 Hz) | 445 mbar |
| と | 空気圧式逆転機 |
| 承認 | UL/CSA |



デザインデータ SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

デザインデータ

| 属性 | 価値 |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L | 790.00 mm |
| 幅B1 | 497.00 mm |
| 幅B | 496.00 mm |
| 高さ H2 | 134.00 mm |
| 高さ H | 574.00 mm |
| 内径d | 13.00 mm |
| スレッドG1 | G2"-M |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 446.0 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 435.0 mm |

Art.-Nr.: 10.04.01.00130

 技術資料

| 属性 | 値 |
|-------------|----------------------------|
| 保護タイプ IP | IP 54 |
| 最大真空 | 445 mbar |
| 定格電力 50 Hz | 4.00 kW |
| 50 Hzでの供給電圧 | D230 V / Y400 V ± 10 % |
| 質量 | 98.500 kg |
| 吸込量 (50Hz) | 260.000 m ³ /h |
| 製品ファミリー | SB-ER |
| 承認 | UL/CSA |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00130