

Art.-Nr.: 10.04.01.00130




SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V $\pm 10$ %
Poids propre	98,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	260,000 m <sup>3</sup> /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	445 mbar
avec	Inversion électropneumatique
Approbation	UL/CSA



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	790,00 mm
Largeur B1	497,00 mm
Largeur B	496,00 mm
Hauteur H2	134,00 mm
Hauteur H	574,00 mm
Diamètre intérieur d	13,00 mm
Filetage G1	G2"-M
Espacement des trous Y1	446,0 mm
Espacement des trous X1	435,0 mm

Données de construction SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00130

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Vide max.	445 mbar
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V $\pm 10$ %
Poids propre	98,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	260,000 m <sup>3</sup> /h
Famille de produits	SB-ER
Approbation	UL/CSA

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.04.01.00130](http://www.schmalz.com/10.04.01.00130)