




SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
Ağırlık	98.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	445 mbar
ile	Elektro-pnömatik ters çevirme
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	790.00 mm
Genişlik B1	497.00 mm
Genişlik B	496.00 mm
Yükseklik H2	134.00 mm
Yükseklik H	574.00 mm
İç çap d	13.00 mm
Dış G1	G2"-M
Delik aralığı Y1	446.0 mm
Delik aralığı X1	435.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00130

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	445 mbar
Nominal güç 50 Hz	4.00 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
Ağırlık	98.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260.000 m ³ /h
Ürün ailesi	SB-ER
Onay	UL/CSA

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00130WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00130