




SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER

真空プロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値値
定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.80 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
質量	74.500 kg
吸込量 (50Hz)	390.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	470.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	315 mbar




デザインデータ SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER

デザインデータ

属性	値値
グリッパーの長さ L	863.00 mm
幅B1	505.00 mm
幅B	452.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	504.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	446.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	435.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00131



属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	315 mbar
定格電力 50 Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
質量	74.500 kg
吸込量 (50Hz)	390.000 m ³ /h
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00131