

Art.-Nr.: 10.04.01.00143




SB 375 390 5.5 IE3-TYP1 ER

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	110.500 kg
吸込量 (50Hz)	375.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	435.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	340 mbar
と	空気圧式逆転機
承認	UL/CSA



デザインデータ SB 375 390 5.5 IE3-TYP1 ER

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	816.00 mm
幅B1	545.00 mm
幅B	495.00 mm
高さ H	646.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	506.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00143



技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	390 mbar
定格電力 50 Hz	5.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	110.500 kg
吸込量 (50Hz)	375.000 m ³ /h
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00143

